



## Upínač nástrojov tvar C3 axiálny, pravý, Stopka Ø d1: 16



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319160 16
GTIN	4045197373755
Trieda položky	32V

### Popis

#### Prevedenie:

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

#### Použitie:

K rovnému zapichovaniu.

#### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

### Technický opis

b <sub>1</sub>	43 mm
h <sub>2</sub>	17 mm
l <sub>1</sub>	44 mm
Šírka stopky b <sub>3</sub>	13 mm
b <sub>2</sub>	24 mm
h <sub>5</sub>	20 mm
Stopka Ø d <sub>1</sub>	16 mm

Farebný kód VDI-stopka	VDI 16
$h_6$	22 mm
$h_1$	12 mm
Tvar	C
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI