

**HOLEX****Rýchlovýmenná vložka s bezpečnostnou klznou spojkou, M6 – M20, Ø stopky závitníka: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	335620 16
GTIN	4045197152794
Trieda položky	32H

**Popis****Prevedenie:**

Rýchlovýmenné vložky s bezpečnostnou klznou spojkou.

**Použitie:**

Pre vývrty slepých otvorov.

**Upozornenie:**

Vložky s klznou spojkou sú dodávané s nastavením krútiaceho momentu pre obrábanie ocele ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Možnosť prispôsobenia nastavenia pomocou matice.

**Technický opis**

Ø stopky závitníka	16 mm
Stopka štvorhran	12 mm
Rozsah závitníkového bitu	M6 – M20
Vonkajší Ø D	50 mm
Ø stopky d	31 mm

Dĺžka pripojenia L	35 mm
Dĺžka výčnelku H	34 mm
Druh produktu	Rýchlovýmenný vložka