



Univerzálna spájkovačka, Vykurovací výkon: 30W



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	082100 30
GTIN	4003008047004
Trieda položky	04C

Popis

Prevedenie:

Priemyselná spájkovačka s dlhou životnosťou s **permanentnými spájkovacími hrotmi Ersadur** (30-násobná životnosť oproti pôvodným medeným letovacím hrotom). **Doba ohrevu 3 min.** (veľ. 300 cca 5 min.). Prívodné vedenie 1,5 m gumový kábel (PVC pri veľ. 30). **S odkladacím stojanom** (nie veľ. 30). Osvedčená spájkovačka Ersa s nasaditeľným odkladacím kotúčom.

Technický opis

Hmotnosť bez napájacieho vedenia	80 g
Vykurovací výkon	30 W
Šírka spájkovacieho hrotu	3,1 mm
Vhodné pre medené prierezy do	2,5 mm ²
Teplota spájkovacieho hrotu po 3 minútach	380 °C
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Spájkovačka

Príslušenstvo

Spájkovací hrot Označenie výrobcu 32KD	082400 32KD
Odsávačka cínu PDD03, plastová, antistatická	082355
	082365 1

Bezolovnatý spájkový drôt Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø
spájkovacieho drôtu 1

Bezolovnatý spájkový drôt Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø
spájkovacieho drôtu 1,5

082365 1,5