



## Upínač nástrojov tvar C3 axiálny, pravý, Stopka Ø d1: 20



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319160 20
GTIN	4045197373762
Trieda položky	32V

### Popis

#### Prevedenie:

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

#### Použitie:

K rovnému zapichovaniu.

#### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

### Technický opis

b <sub>2</sub>	27 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 20
Šírka stopky b <sub>3</sub>	13 mm
h <sub>5</sub>	25 mm
h <sub>2</sub>	22 mm
Stopka Ø d <sub>1</sub>	20 mm
l <sub>1</sub>	55 mm

$h_1$	16 mm
$b_1$	52 mm
$h_6$	30 mm
Tvar	C
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI