

Garant**Dvojitý upínač eco VDI axiálny, Stopka Ø d1: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319191 25
GTIN	4045197641816
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:**

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

Popis:**Výhody s GARANT eco:**

plochá špirálovitá trieska pre vynikajúce odvádzanie triesok, namiesto dlhej a vinutej triesky
Takmer bez známok opotrebovania po skúšobnom chode.

Meranie drsnosti indikuje hladké povrchy.

Použitie:

Vďaka dvojitému ozubeniu pre normálne použitie alebo použitie nad hlavou.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Technický opis

Šírka stopky b_3	19 mm
b_2	33 mm
b_1	66 mm

h_2	22 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 20
Stopka $\varnothing d_1$	25 mm
h_6	46 mm
h_5	25 mm
h_1	16 mm
l_1	70 mm
Druh produktu	Viacnásobný upínač VDI