

Garant**Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou, M3 – M12, Ø stopky závitníka: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	335645 6
GTIN	4045197554024
Trieda položky	31M

Popis**Prevedenie:**

Rýchlovýmenné vložky **bez** bezpečnostnej klznej spojky.

Použitie:

Pre Garant predĺženia č. 338140 – 338142.

Upozornenie:

Vložky s klznou spojkou sú dodávané s nastavením krútiaceho momentu pre obrábanie ocele (R_m 600 – 800 N/mm²). Možnosť prispôsobenia nastavenia pomocou matice.

Technický opis

Ø stopky závitníka	6 mm
Stopka štvorhran	4,9 mm
Rozsah závitníkového bitu	M3 – M12
Vonkajší Ø D	32 mm
Ø stopky d	19 mm
Dĺžka pripojenia L	21,5 mm
Dĺžka výčnelku H	70 mm
Ø e	23 mm
Druh produktu	Predĺženie

