

Garant**Základné predĺženie s bezpečnostnou klznou spojkou, M6 – M20, Ø stopky závitníka: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	335647 16
GTIN	4045197554154
Trieda položky	31M

Popis**Prevedenie:**

Rýchlovýmenné vložky **bez** bezpečnostnej klznej spojky.

Použitie:

Pre Garant predĺženia č. 338140 – 8142.

Upozornenie:

Vložky s klznou spojkou sú dodávané s nastavením krútiaceho momentu pre obrábanie ocele (R_m 600 – 800 N/mm²). Možnosť prispôsobenia nastavenia pomocou matice.

Technický opis

Ø stopky závitníka	16 mm
Stopka štvorhran	12 mm
Rozsah závitníkového bitu	M6 – M20
Vonkajší Ø D	50 mm
Ø stopky d	31 mm
Dĺžka pripojenia L	35 mm
Dĺžka výčnelku H	96 mm
Ø e	34,5 mm
Druh produktu	Predĺženie

