

**Upínač nástrojov tvar C2 axiálny, ľavý, Stopka Ø d1: 20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319110 20
GTIN	4045197223968
Trieda položky	32V

Popis**Prevedenie:**

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

Použitie:

K rovnému zapichovaniu.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

b ₁	52 mm
h ₁	16 mm
h ₂	22 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 20
b ₂	27 mm
h ₅	25 mm
Šírka stopky b ₃	13 mm

l_1	55 mm
h_6	30 mm
Stopka $\varnothing d_1$	20 mm
Tvar	C
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI

Príslušenstvo

Montážny kľúč na guľovú dýzu Veľkosť 10	319003 10
---	-----------