

Garant**Dvojitý upínač eco VDI axiálny, Stopka Ø d1: 30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319191 30
GTIN	4045197579317
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:**

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

Popis:**Výhody s GARANT eco:**

plochá špirálovitá trieska pre vynikajúce odvádzanie triesok, namiesto dlhej a vinutej triesky
Takmer bez známok opotrebovania po skúšobnom chode.

Meranie drsnosti indikuje hladké povrchy.

Použitie:

Vďaka dvojitému ozubeniu pre normálne použitie alebo použitie nad hlavou.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Technický opis

Šírka stopky b_3	37 mm
h_1	20 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 30

h_5	33 mm
l_1	70 mm
b_2	55 mm
h_6	38 mm
Stopka $\varnothing d_1$	30 mm
b_1	110 mm
h_2	29 mm
Druh produktu	Viacnásobný upínač VDI