



Upínač nástrojov tvar C3 axiálny, pravý, Stopka Ø d1: 40



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319160 40
GTIN	4045197373786
Trieda položky	32V

Popis

Prevedenie:

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

Použitie:

K rovnému zapichovaniu.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

h_5	32,5 mm
Stopka Ø d ₁	40 mm
h_6	48 mm
b_1	85 mm
Šírka stopky b_3	20,5 mm
h_1	25 mm
h_2	34 mm

l_1	85 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 40
b_2	42,5 mm
Tvar	C
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI