

**Garant****Dvojitý upínač eco VDI axiálny, Stopka Ø d1: 40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319191 40
GTIN	4045197624925
Trieda položky	31V

**Popis****Prevedenie:**

- HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
- Všetky funkčné plochy obrúsené.
- S guľovými rozstrekovacími dýzami.

**Popis:****Výhody s GARANT eco:**

plochá špirálovitá trieska pre vynikajúce odvádzanie triesok, namiesto dlhej a vinutej triesky  
Takmer bez známok opotrebovania po skúšobnom chode.

Meranie drsnosti indikuje hladké povrchy.

**Použitie:**

Vďaka dvojitému ozubeniu pre normálne použitie alebo použitie nad hlavou.

**Norma:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.**

**Technický opis**

$h_6$	48 mm
$b_1$	130 mm
Šírka stopky $b_3$	43 mm

$b_2$	65 mm
$l_1$	85 mm
$h_2$	34 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 40
$h_5$	43,5 mm
$h_1$	25 mm
Stopka $\varnothing d_1$	40 mm
Druh produktu	Viacnásobný upínač VDI