

Garant**Klieštinové upínacie trne ER, PSC 63, krátka, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308515 40
GTIN	4045197471635
Trieda položky	31C

Popis

Prevedenie:

S otvorom na čip RFID/Balluff.Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).Všetky funkčné plochy PSC vnútornej kontúry opracované.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v ER-upínacích klieštinách podľa DIN 6499 - typ A a B.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej matice s povrchovou úpravou High-Speed.

Zvláštne príslušenstvo:

Upínacie kliešte ER 30881 – 309434, upínací kľúč ER č. 309680 alebo 613300, rúra na chladiacu kvapalinu č. 309885 a nástrčný kľúč č. 309893. Rúrka na chladiacu kvapalinu a nástrčný kľúč č. 309885; 309893.

Technický opis

Náhradná vysokorychlostná matica GARANT č. 309610	40
pre ER klieštiny	40
Rozsah upínania	3 - 26 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	65 mm
Vonkajší Ø D	63 mm

Ø upnutia D ₁	3-26 mm
Upínač	PSC 63, krátka
Norma upínača	ISO 26623-1
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Klieštinový upínací trň

Príslušenstvo

ER upínací kľúč, pre klieštinové upínače ER: 40	309680 40
---	-----------