

SWISS TOOLS

**Držiak na vyvrtávacie tyče ľavé, PSC, Ø stopky / veľkosť doštičky - rozmer A:
63/12-140mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320386 63/12-140
GTIN	2050001714794
Trieda položky	36D

Popis**Upozornenie:**

Vhodnú **dýzu HP** č. 320001 si objednajete samostatne! Náhradné diely č.320610–320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
PSC upínacie skrutky na požiadanie.

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_1 min	50 mm
Veľkosť doštičiek	12
Náhradný diel	S01
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Osi-Vzdialenosť vrcholov f	27 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	140 mm
Ø stopky	63 mm
Úžitková dĺžka L_N	118 mm
Upínač	PSC
Druh použitia	ľavé
Norma upínača	ISO 26623-1
Vnútorne chladenie	áno

Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Druh produktu	Držiak na vyvrtávacie tyče

Príslušenstvo

Upínacia skrutka č. 3 Typ D07	320611 D07
Medzipoloha č. 1 Typ P01	320610 P01
Lomená páka č. 4 Typ P04	320612 P04
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P04	320618 P04
Lomená páka č. 4 Typ P01	320612 P01
Upínacia skrutka č. 3 Typ P05	320611 P05
Medzipoloha č. 1 Typ P06	320610 P06
Upínacia skrutka č. 3 Typ P06	320611 P06
Medzipoloha č. 1 Typ P05	320610 P05
Krúžok trysky č. 5 Typ D07	320613 D07
Upínka č. 6 Typ D07	320614 D07
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P02	320618 P02
Lomená páka č. 4 Typ P05	320612 P05
Lomená páka č. 4 Typ P02	320612 P02
Vysokovýkonná chladiaca tryska (HP) Typ 63	320001 63
Medzipoloha č. 1 Typ P04	320610 P04
Medzipoloha č. 1 Typ P02	320610 P02
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P05	320618 P05
Upínacia skrutka č. 3 Typ P02	320611 P02
Lomená páka č. 4 Typ P06	320612 P06
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P01	320618 P01
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P06	320618 P06
Upínacia skrutka č. 3 Typ P01	320611 P01