

FAHRION®
FAHRENDEN PRESSION**Rýchlovýmenné skľučovadlo, Ø otvoru D1 / upínacia stopka (mm / MK):
46MK4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	336800 46MK4
GTIN	4045197310460
Trieda položky	33F

Popis**Prevedenie:**

Keď sa posunie krúžok nadol, zacvaknú ocelové guľôčky vo vložke nástroja.

Použitie:

Na rýchlu výmenu nasledovných nástrojov.

Zvláštne príslušenstvo:

Vložky vrtáka č. 336820.

Technický opis

Ø otvoru D ₁	46 mm
Celková dĺžka	222 mm
Dĺžka od vretena stroja	104,3 mm
Stopka na uchytávanie	MK4
vonkajší Ø skľučovadla D	86 mm
Druh produktu	Rýchlovýmenné skľučovadlo

Príslušenstvo

336820 46MK4

Vložka na vrtáky Zástrčný Ø d / vnútorný kužel (mm / MK)
46MK4
