

 kurtz ersa**Univerzálna spájkovačka, Vykurovací výkon: 80W****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	082100 80
GTIN	4003008069471
Trieda položky	04C

Popis**Prevedenie:**

Priemyselná spájkovačka s dlhou životnosťou s **permanentnými spájkovacími hrotmi Ersadur** (30-násobná životnosť oproti pôvodným medeným letovacím hrotom). **Doba ohrevu 3 min.** (veľ. 300 cca 5 min.). Prívodné vedenie 1,5 m gumový kábel (PVC pri veľ. 30). **S odkladacím stojanom** (nie veľ. 30).

Technický opis

Hmotnosť bez napájacieho vedenia	220 g
Vykurovací výkon	80 W
Vhodné pre medené prierezy do	4 mm ²
Šírka spájkovacieho hrotu	4,8 mm
Teplota spájkovacieho hrotu po 3 minútach	410 °C
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Spájkovačka

Príslušenstvo

Bezolovnatý spájkový drôt Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø spájkovacieho drôtu 1,5	082365 1,5
Spájkovací hrot Označenie výrobcu 82JD	082400 82JD

Odsávačka cínu PDD03, plastová, antistatická

082355

Bezolovnatý spájkový drôt Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø
spájkovacieho drôtu 1

082365 1