

FAHRION®
FAHRENDEN PRESSION**Rýchlovýmenné skľučovadlo, Ø otvoru D1 / upínacia stopka (mm / MK):
26MK2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	336800 26MK2
GTIN	4045197310446
Trieda položky	33F

Popis**Prevedenie:**

Keď sa posunie krúžok nadol, zacvaknú ocelové guľôčky vo vložke nástroja.

Použitie:

Na rýchlu výmenu nasledovných nástrojov.

Zvláštne príslušenstvo:

Vložky vrtáka č. 336820.

Technický opis

Dĺžka od vretena stroja	75,5 mm
Ø otvoru D ₁	26 mm
Celková dĺžka	150 mm
Stopka na uchytávanie	MK2
vonkajší Ø skľučovadla D	48 mm
Druh produktu	Rýchlovýmenné skľučovadlo

Príslušenstvo

336820 26MK2

Vložka na vrtáky Zástrčný Ø d / vnútorný kužel (mm / MK)
26MK2
