

SWISS TOOLS

**Držiak na vyvrtávacie tyče ľavé, PSC, Ø stopky / veľkosť doštičky - rozmer A:
40/12-110mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | 320391 40/12-110 |
| GTIN | 2050001714848 |
| Trieda položky | 36D |

Popis**Upozornenie:**

Vhodnú **dýzu HP** č. 320001 si objednajete samostatne! Náhradné diely č.320610–320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
PSC upínacie skrutky na požiadanie.

Technický opis

| | |
|--|-------------|
| vhodná otočná rezná platnička | CN.. 1204.. |
| Veľkosť doštičiek | 12 |
| Osi-Vzdialenosť vrcholov f | 22 mm |
| Náhradný diel | P01 |
| Minimálny priemer predvrtania D ₁ min | 40 mm |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 110 mm |
| Ø stopky | 40 mm |
| Úžitková dĺžka L _N | 90 mm |
| Upínač | PSC |
| Druh použitia | ľavé |
| Norma upínača | ISO 26623-1 |
| Vnútorne chladenie | áno |

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Uhol nastavenia k | 95 Stupeň |
| Druh produktu | Držiak na vyvrtávacie tyče |

Príslušenstvo

| | |
|--|------------|
| Lomená páka č. 4 Typ P06 | 320612 P06 |
| Medzipoloha č. 1 Typ P02 | 320610 P02 |
| Medzipoloha č. 1 Typ P06 | 320610 P06 |
| Krúžok trysky č. 5 Typ D07 | 320613 D07 |
| Lomená páka č. 4 Typ P05 | 320612 P05 |
| Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P05 | 320618 P05 |
| Upínacia skrutka č. 3 Typ P06 | 320611 P06 |
| Upínacia skrutka č. 3 Typ D07 | 320611 D07 |
| Lomená páka č. 4 Typ P02 | 320612 P02 |
| Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P06 | 320618 P06 |
| Upínacia skrutka č. 3 Typ P02 | 320611 P02 |
| Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P04 | 320618 P04 |
| Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P02 | 320618 P02 |
| Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P01 | 320618 P01 |
| Lomená páka č. 4 Typ P01 | 320612 P01 |
| Medzipoloha č. 1 Typ P05 | 320610 P05 |
| Lomená páka č. 4 Typ P04 | 320612 P04 |
| Upínka č. 6 Typ D07 | 320614 D07 |
| Upínacia skrutka č. 3 Typ P01 | 320611 P01 |
| Vysokovýkonná chladiaca tryska (HP) Typ 63 | 320001 63 |
| Medzipoloha č. 1 Typ P01 | 320610 P01 |
| Medzipoloha č. 1 Typ P04 | 320610 P04 |
| Upínacia skrutka č. 3 Typ P05 | 320611 P05 |