

Garant**Ťažné čapy utesnený, typ B, bez otvoru, Vhodné pre strmé kužele: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 308620 40 |
| GTIN | 4045197150943 |
| Trieda položky | 31Z |

Popis**Popis:**

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

- **Pre nástroje so strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **V obrábacích centrách (stroje s automatickou výmenou nástrojov).**
- **V NC strojoch (stroje bez automatickej výmeny nástrojov).**

Upozornenie:

Pri montáži AB sa uistite, že uťahovací moment je správny.

Utesnené – O-krúžkom.

ISO 7388-3 zodpovedá starej norme DIN 69872.

Technický opis

| | |
|---|-----------|
| maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje | 50 Nm |
| Celková dĺžka L | 54 mm |
| Uhol A | 15 Stupeň |
| Závit M | M16 |
| Vhodné pre strmé kužele | 40 |
| Ø zväzku D | 23 mm |

| | |
|---|------------|
| L ₁ | 26 mm |
| Ø hlavy D ₁ | 19 mm |
| vhodné pre strmý kužel s farebným kódom | SK 40 |
| Rozmer cez steny | 19 mm |
| Vlastnosť otvoru | bez otvoru |
| Ťažný čap - norma | ISO 7388-3 |
| Druh produktu | Ťažné čapy |

Príslušenstvo

| | |
|--|-----------|
| Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40 | 308820 40 |
| Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40 | 308825 40 |