

Garant**tepelný upínací trň, PSC 63, krátka, Ø upnutia D1: 14mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	308568 14
GTIN	4045197471833
Trieda položky	31C

Popis

Prevedenie:

- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
- Všetky funkčné plochy PSC vnútornej kontúry opracované.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s toleranciou stopky h6.

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410 – 302417. Zmršťovacie zariadenia č. 354210 – 354450.

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309885, nástrčný kľúč č. 309893, a súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906, veľ. 180.

Technický opis

Ø D ₂	27 mm
Ø upnutia D ₁	14 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	85 mm
Vonkajší Ø D	34 mm
Upínač	PSC 63, krátka
Norma upínača	ISO 26623-1

Vnútorne chladenie	áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	tepelný upínací trň

Príslušenstvo

Chladiaca jednotka Typ CU1	354215 CU1
Vymeniteľný kotúč pre cievkuSU1 pre Ø upnutie 12-20	354240 12-20
Podstavná skriňa	354290
Zmršťovací prístroj Typ SU1	354210 SU1
Adaptér chladenia krátky4,5° pre Ø upnutie 12,1-16	354235 12,1-16
Adaptér chladenia dlhý4,5° pre Ø upnutie 12,1-16	354236 12,1-16