

**MIRKA****Excentrická brúska DEROS, Typ: 625CV****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077324 625CV
GTIN	6416868241464
Trieda položky	07E

**Popis****Prevedenie:**

Prvá excentrická brúska s **bezkefkovým elektromotorom bez sieťovej časti**.

- **Malá spotreba energie. Zvlášť kompaktná, tichá, ľahká a výkonná.**
- **Rozhranie Bluetooth so slabými vibráciami.**
- **Možné externé odsávanie.**

**Použitie:**

Úberové práce (hrubé brúsenie, stredné brúsenie, jemné brúsenie) na dreve, kove, laku. Ideálne na spracovanie ťažko prístupných alebo profilovaných plôch pri vlhkom aj suchom brúsení.

**Upozornenie:**

Vhodný brúsny kotúč so 6 otvormi výrobok č. 567775, s 15 otvormi výrobok č. 567558 a ABRANET výrobok č. 567800.

Vhodný podperný tanier výrobok Č. 567990 Veľ. 147.

Vhodná hadica s elektrickým káblom pre externé odsávanie Č. 077327 Veľ. 5,5.

**Technický opis**

Zdvih kmitavého obvodu	2,5 mm
Ø brúsneho taniera	150 mm
Hmotnosť	1 kg
Označenie výrobcu	625CV

Miera kmitania	4000 - 10000 min <sup>-1</sup>
Príkonnosť	350 W
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Séria	DEROS
Druh produktu	Excentrická brúska

## Príslušenstvo

Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrinitosť 180	567775 180
Oporný tanier PU s multidierovaním, Vonkajší Ø 147	567990 147
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrinitosť 240	567775 240
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrinitosť 60	567775 60
Brúsny kotúč so suchým zipsomABRANET® Zrinitosť 120	567800 120
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrinitosť 320	567775 320
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrinitosť 80	567775 80
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrinitosť 40	567775 40
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrinitosť 120	567775 120
Brúsny kotúč so suchým zipsomABRANET® Zrinitosť 80	567800 80
Brúsny kotúč so suchým zipsomABRANET® Zrinitosť 400	567800 400
Brúsny kotúč so suchým zipsomABRANET® Zrinitosť 320	567800 320
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrinitosť 600	567775 600

Brúsny kotúč so suchým zipsom ABRANET® Zrnitosť 240	567800 240
Brúsny kotúč so suchým zipsom ABRANET® Zrnitosť 180	567800 180
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 800	567775 800
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 400	567775 400