

Garant**tepelný upínací trň, PSC 63, krátka, Ø upnutia D1: 5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 308568 5 |
| GTIN | 4045197486356 |
| Trieda položky | 31C |

Popis

Prevedenie:

- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
- Všetky funkčné plochy PSC vnútornej kontúry opracované.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s toleranciou stopky h6.

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410 – 302417. Zmršťovacie zariadenia č. 354210 – 354450.

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309885, nástrčný kľúč č. 309893, a súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906, veľ. 180.

Upozornenie:

Nie je možné nastavenie dĺžky.

Technický opis

| | |
|--------------------------|----------------|
| Ø upnutia D ₁ | 5 mm |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm |
| Ø D ₂ | 12 mm |
| Vonkajší Ø D | 17 mm |
| Upínač | PSC 63, krátka |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Norma upínača | ISO 26623-1 |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 μm |
| Stratégia obrábania | HSC |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | tepelný upínací trň |

Príslušenstvo

| | |
|---------------------------------------------------|------------|
| Zmršťovací prístroj Typ SU1 | 354210 SU1 |
| Podstavná skriňa | 354290 |
| Vymeniteľný kotúč pre cievkuSU1 pre Ø upnutie 3-5 | 354240 3-5 |
| Chladiaca jednotka Typ CU1 | 354215 CU1 |