

**Ťažný čap 45° utesnený, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 308765 50 |
| GTIN | 4045197532749 |
| Trieda položky | 32Z |

Popis**Popis:**

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

Pre nástroje so strmým kuželom **JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2**.

Upozornenie:

Utesnené – O-krúžkom.

Príslušné veľkosti upínacích kľúčov a rozmerov kľúčov nájdete v eshope.

Pri montáži AB dbajte na správny ťahovací moment.

Technický opis

| | |
|---|--------|
| Ø hlavy D ₁ | 23 mm |
| Celková dĺžka L | 85 mm |
| vhodné pre strmý kužel s farebným kódom | SK 50 |
| L ₁ | 45 mm |
| Ø zväzku D | 38 mm |
| maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje | 150 Nm |
| Závit M | M24 |
| Vhodné pre strmé kužele | 50 |

| | |
|-------------------|-----------|
| Rozmer cez steny | 30 mm |
| Vlastnosť otvoru | s otvorom |
| Ťažný čap - norma | MAS 403 |
| Druh produktu | Ťažný čap |

Príslušenstvo

| | |
|---|-----------|
| Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50 | 308830 50 |
| Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50 | 308820 50 |
| Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50 | 308825 50 |