



Univerzálna spájkovačka, Vykurovací výkon: 150W



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	082100 150
GTIN	4003008069488
Trieda položky	04C

Popis

Prevedenie:

Priemyselná spájkovačka s dlhou životnosťou s **permanentnými spájkovacími hrotmi Ersadur** (30-násobná životnosť oproti pôvodným medeným letovacím hrotom). **Doba ohrevu 3 min.** (veľ. 300 cca 5 min.). Prívodné vedenie 1,5 m gumový kábel (PVC pri veľ. 30). **S odkladacím stojanom** (nie veľ. 30). Výkonná spájkovačka na medené prierezy do 6 mm².

Technický opis

Vhodné pre medené prierezy do	6 mm ²
Teplota spájkovacieho hrotu po 3 minútach	450 °C
Hmotnosť bez napájacieho vedenia	245 g
Vykurovací výkon	150 W
Šírka spájkovacieho hrotu	5,3 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Spájkovačka

Príslušenstvo

Bezolovnatý spájkový drôt Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø spájkovacieho drôtu 1	082365 1
Odsávačka cínu PDD03, plastová, antistatická	082355

Bezolovnatý spájkový drôt Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø
spájkovacieho drôtu 1,5

082365 1,5

Spájkovací hrot Označenie výrobcu 152JD

082400 152JD