

HOLEX**Ťažné čapy utesnený, typ A, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308610 30
GTIN	4045197648006
Trieda položky	32Z

Popis**Popis:**

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

- **Pre nástroje so strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **V obrábacích centrách (stroje s automatickou výmenou nástrojov).**
- **V NC strojoch (stroje bez automatickej výmeny nástrojov).**

Upozornenie:

Pri montáži AB sa uistite, že ťahovací moment je správny.

ISO 7388-3 zodpovedá starej norme DIN 69872.

Utesnené – O-kružkom.

Technický opis

Ø zväzku D	17 mm
Ø hlavy D ₁	13 mm
vhodné pre strmý kužel s farebným kódom	SK 30
Vhodné pre strmé kužele	30
L ₁	24 mm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje	20 Nm
Celková dĺžka L	44 mm

Závit M	M12
Uhol A	15 Stupeň
Rozmer cez steny	14 mm
Vlastnosť otvoru	s otvorom
Ťažný čap - norma	ISO 7388-3
Druh produktu	Ťažné čapy

Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapy ISO 7388 Vhodné pre veľkosť
strmého kužela 30

308835 30