

**HOLEX****Ťažné čapy utesnený, typ B, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308650 40
GTIN	4045197150981
Trieda položky	32Z

**Popis****Popis:**

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

**Použitie:**

- Pre nástroje so strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT).
- V obrábacích centrách (stroje s automatickou výmenou nástrojov).
- V NC strojoch (stroje bez automatickej výmeny nástrojov).

**Upozornenie:**

**Utesnené** – O-krúžkom.

Príslušné veľkosti upínacích kľúčov a rozmerov kľúčov nájdete v eshope.

Pri montáži AB dbajte na správny uťahovací moment.

**Technický opis**

Celková dĺžka L	44,5 mm
vhodné pre strmý kužel s farebným kódom	SK 40
Ø hlavy D <sub>1</sub>	18,95 mm
Závit M	M16
Ø zväzku D	22,5 mm
L <sub>1</sub>	16,25 mm

Vhodné pre strmé kužele	40
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje	50 Nm
Rozmer cez steny	18 mm
Vlastnosť otvoru	s otvorom
Ťažný čap - norma	ISO 7388
Druh produktu	Ťažné čapy

## Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapy ISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
---	-----------