

HOLEX**Ťažný čap 60° utesnený, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308785 30
GTIN	4045197648044
Trieda položky	32Z

Popis**Popis:**

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

Pre nástroje so strmým kužeľom **JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2**.

Upozornenie:

Utesnené – O-krúžkom.

Príslušné veľkosti upínacích kľúčov a rozmerov kľúčov nájdete v eshope.

Pri montáži AB dbajte na správny ťahovací moment.

Technický opis

Závit M	M12
Vhodné pre strmé kužele	30
L ₁	23 mm
Ø hlavy D ₁	11 mm
Celková dĺžka L	43 mm
Ø zväzku D	16,5 mm
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom	SK 30
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje	20 Nm

Rozmer cez steny	13 mm
Vlastnosť otvoru	s otvorom
Ťažný čap - norma	MAS 403
Druh produktu	Ťažný čap

Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapy ISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 30	308835 30
---	-----------