

HOLEX**Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308740 50
GTIN	4045197151070
Trieda položky	32Z

Popis**Popis:**

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

Pre nástroje so stopkou so strmým kuželom **DIN 69871/ISO 7388-1**.

Upozornenie:

Utesnené – O-krúžkom.

Príslušné veľkosti upínacích kľúčov a rozmerov kľúčov nájdete v eshope.

Pri montáži AB dbajte na správny uťahovací moment.

Technický opis

Ø zväzku D	39,3 mm
L ₁	25,1 mm
Vnútorný závit	M24
Závit M	M24
vhodné pre strmý kužel s farebným kódom	SK 50
Vhodné pre strmé kužele	50
Celková dĺžka L	65 mm

Ø hlavy D ₁	32 mm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje	150 Nm
Vnútoraná hĺbka závitú	17,5 mm
Rozmer cez steny	30 mm
Vlastnosť otvoru	s otvorom
Druh produktu	Ťažný čap

Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapy ISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308825 50