

HOLEX**Ťažné čapy utesnený, typ B, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308650 50
GTIN	4045197150998
Trieda položky	32Z

Popis**Popis:**

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

- **Pre nástroje so strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **V obrábacích centrách (stroje s automatickou výmenou nástrojov).**
- **V NC strojoch (stroje bez automatickej výmeny nástrojov).**

Upozornenie:

Utesnené – O-krúžkom.

Príslušné veľkosti upínacích kľúčov a rozmerov kľúčov nájdete v eshope.

Pri montáži AB dbajte na správny uťahovací moment.

Technický opis

Ø hlavy D ₁	29,1 mm
vhodné pre strmý kužel s farebným kódom	SK 50
Celková dĺžka L	65,5 mm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje	150 Nm
L ₁	25,55 mm
Závit M	M24

Ø zväzku D	36 mm
Vhodné pre strmé kužele	50
Rozmer cez steny	30 mm
Vlastnosť otvoru	s otvorom
Ťažný čap - norma	ISO 7388
Druh produktu	Ťažné čapy

Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308825 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50