

**HOLEX****Ťažný čap 60° utesnený, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308785 40
GTIN	4045197532763
Trieda položky	32Z

**Popis****Popis:**

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

**Použitie:**

Pre nástroje so strmým kuželom **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

**Upozornenie:**

**Utesnené** – O-krúžkom.

Príslušné veľkosti upínacích kľúčov a rozmerov kľúčov nájdete v eshope.

Pri montáži AB dbajte na správny ťahovací moment.

**Technický opis**

Závit M	M16
vhodné pre strmý kužel s farebným kódom	SK 40
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje	50 Nm
Celková dĺžka L	60 mm
Vhodné pre strmé kužele	40
Ø hlavy D <sub>1</sub>	15 mm
Ø zväzku D	23 mm
L <sub>1</sub>	35 mm

Rozmer cez steny	19 mm
Vlastnosť otvoru	s otvorom
Ťažný čap - norma	MAS 403
Druh produktu	Ťažný čap

## Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308825 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308835 40