

**Ťažný čap 45° utesnený, bez otvoru, Vhodné pre strmé kužele: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308760 40
GTIN	4045197151087
Trieda položky	32Z

Popis**Popis:**

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

Pre nástroje so strmým kuželom **JIS B 6339 (MAS-BT) /ISO 7388-2**.

Upozornenie:

Utesnené – O-krúžkom.

Príslušné veľkosti upínacích kľúčov a rozmerov kľúčov nájdete v eshope.

Pri montáži AB dbajte na správny ťahovací moment.

Technický opis

Závit M	M16
vhodné pre strmý kužel s farebným kódom	SK 40
L ₁	35 mm
Celková dĺžka L	60 mm
Vhodné pre strmé kužele	40
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje	50 Nm
Ø hlavy D ₁	15 mm
Ø zväzku D	23 mm

Rozmer cez steny	19 mm
Vlastnosť otvoru	bez otvoru
Ťažný čap - norma	MAS 403
Druh produktu	Ťažný čap

Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapy ISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308835 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308825 40