

**HOLEX****Predĺženie pre závitník, Typ: 13****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338400 13
GTIN	4045197422996
Trieda položky	32H

**Popis****Prevedenie:**

- **Dlhé, resp. predĺžené vyhotovenie.**
- **Predný koniec predĺženia je vyhotovený ako upínacia klieština. Pevným dotiahnutím ryhovanej upínacej matice sa zovrie upínacia klieština so závitníkom.**
- **Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.**
- **Zadný koniec predĺženia zodpovedá norme DIN, takže predĺženie je možné upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.**

**Použitie:**

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

**Upozornenie:**

Alternatívne upínacie klieštiny so šesťhranom na upevnenie závitníka sú k dispozícii na požiadanie.

**Technický opis**

Predĺženie $\varnothing D_4$	26 mm
Predĺženie $L_2$	100 mm
Predĺženie $K_2$	14,5 mm
pre štvorhran $K_1$	14,5 mm
pre upínanie dĺžku $l_1$	43 mm
pre $\varnothing$ stopky závitú $d_2$	18 mm
Predĺženie $L_3$	200 mm

pre menovitý Ø závitu $d_1$ DIN 374/376	M22 – M24
Predĺženie Ø $D_3$	18 mm
Druh produktu	Predĺženie