

SWISS TOOLS

Držiak na vyvrtávacie tyče ľavé, PSC, Ø stopky / veľkosť doštičky - rozmer A: 50/11-90mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320396 50/11-90
GTIN	2050001715746
Trieda položky	36D

Popis**Upozornenie:**

Vhodnú **dýzu HP** č. 320001 si objednajete samostatne! Náhradné diely č.320610–320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
PSC upínacie skrutky na požiadanie.

Technický opis

Osi-Vzdialenosť vrcholov f	17 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	90 mm
Veľkosť doštičiek	11
Náhradný diel	S05
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Minimálny priemer predvrtania D ₁ min	32 mm
Ø stopky	50 mm
Úžitková dĺžka L _N	70 mm
Upínač	PSC
Druh použitia	ľavé
Norma upínača	ISO 26623-1

Vnútorné chladenie	áno
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Druh produktu	Držiak na vyvrtávacie tyče