

HOLEX**Predĺženie pre závitník, Typ: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338400 4
GTIN	4045197336651
Trieda položky	32H

Popis**Prevedenie:**

- **Dlhé, resp. predĺžené vyhotovenie.**
- **Predný koniec predĺženia je vyhotovený ako upínacia klieština. Pevným dotiahnutím ryhovanej upínacej matice sa zovrie upínacia klieština so závitníkom.**
- **Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.**
- **Zadný koniec predĺženia zodpovedá norme DIN, takže predĺženie je možné upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.**

Použitie:

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

Upozornenie:

Alternatívne upínacie klieštiny so šesťhranom na upevnenie závitníka sú k dispozícii na požiadanie.

Technický opis

Predĺženie L ₃	130 mm
pre upínaciu dĺžku l ₁	26 mm
Predĺženie Ø D ₄	12,1 mm
Predĺženie K ₂	5,5 mm
pre štvorhran K ₁	4,9 mm
pre menovitý Ø závit d ₁ DIN 374/376	M8
pre menovitý Ø závit d ₁ DIN 371	M4,5 – M6

pre Ø stopky závitu d_2	6 mm
Predĺženie L_2	60 mm
Predĺženie Ø D_3	7 mm
Druh produktu	Predĺženie