

**Samosvorné vysoko výkonné vrtacie skľučovadlo Spiro, Typ: 160/16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	341010 160/16
GTIN	4019208009438
Trieda položky	39R

Popis**Prevedenie:**

Vysoko výkonné trojčelustové vrtacie skľučovadlo v precíznom vyhotovení. Presnosť obvodovej hádzavosti, bez kľúča, samoupínacie, vysoká upínacia sila. Ľahko sa uvoľňuje rukou. Opotrebované diely sú tvrdené a vymeniteľné.

Použitie:

Pre ručné a stojanové vŕtačky, frézy, sústruhy na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 alebo priamo na vreteno stroja.

Norma:

DIN 238

Technický opis

Typ	160/16
Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	109 mm
Kužel vrtacieho skľučovadla	B 16
Rozsah upínania	3 - 16 mm
najväčší Ø kužela vrtacieho skľučovadla	15,733 mm
Dĺžka vrtacej hlavy v otvorenom stave	95,5 mm
Vonkajší Ø	56 mm
Druh produktu	Vrtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

