



## Samosvorné vysoko výkonné vrtacie skľučovadlo Spiro, Typ: 160/18



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	341010 160/18
GTIN	4019208009445
Trieda položky	39R

### Popis

#### Prevedenie:

**Vysoko výkonné** trojčelustové vrtacie skľučovadlo v precíznom vyhotovení. Presnosť obvodovej hádzavosti, bez kľúča, samoupínacie, vysoká upínacia sila. Ľahko sa uvoľňuje rukou. Opotrebované diely sú tvrdené a vymeniteľné.

#### Použitie:

Pre ručné a stojanové vŕtačky, frézy, sústruhy na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 alebo priamo na vreteno stroja.

#### Norma:

**DIN 238**

### Technický opis

Rozsah upínania	3 - 16 mm
Kužel vrtacieho skľučovadla	B 18 skrátene
najväčší Ø kužela vrtacieho skľučovadla	17,431 mm
Dĺžka vrtacej hlavy v otvorenom stave	95,5 mm
Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	109 mm
Typ	160/18
Vonkajší Ø	56 mm
Druh produktu	Vrtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

