

**HOLEX****Predĺženie pre závitník s vnútorným chladením, Typ: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338450 3
GTIN	4045197603463
Trieda položky	32H

**Popis****Prevedenie:**

- **Dlhé, resp. predĺžené vyhotovenie.**
- **Predný koniec predĺženia je vyhotovený ako upínacia klieština. Pevným dotiahnutím ryhovanej upínacej matice sa zovrie upínacia klieština so závitníkom.**
- **Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.**
- **Zadný koniec predĺženia zodpovedá norme DIN, takže predĺženie je možné upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.**

S vnútorným privodom chladiva.

**Použitie:**

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

**Upozornenie:**

Alternatívne upínacie klieštiny so šesťhranom na upevnenie závitníka sú k dispozícii na požiadanie.

**Technický opis**

pre $\varnothing$ stopky závitú $d_2$	4,5 mm
pre štvorhran $K_1$	3,4 mm
Predĺženie $\varnothing D_3$	6 mm
pre menovitý $\varnothing$ závitú $d_1$ DIN 371	M4
Predĺženie $\varnothing D_4$	8,4 mm
Predĺženie $K_2$	4,9 mm

Predĺženie L <sub>3</sub>	130 mm
pre upínaciu dĺžku l <sub>1</sub>	23 mm
pre menovitý Ø závit d <sub>1</sub> DIN 374/376	M6
Predĺženie L <sub>2</sub>	60 mm
Druh produktu	Predĺženie