

Garant**Samosvorné vrtacie skľučovadlá s upínacími čelistami potiahnutými diamantom, Typ: 130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	341050 130
GTIN	4045197191564
Trieda položky	31K

Popis**Prevedenie:**

S upínacími čelistami potiahnutými diamantom, samoupínacie.

Použitie:

Mimoriadne vhodné **na upínanie tvrdokovových vrtákov** (skupina 12), ako aj **vrtákov s tvrdou stopkou**. Pre ručné a stojanové vrtačky, frézy, sústruhy na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 alebo priamo na vreteno stroja.

Norma:

DIN 238

Upozornenie:

Používajte nástrčné stopky č. 342600 v precíznom vyhotovení.

Technický opis

najväčší Ø kužela vrtacieho skľučovadla	15,733 mm
Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	103 mm
Kužel vrtacieho skľučovadla	B 16
Typ	130
Rozsah upínania	1 - 13 mm
Dĺžka vrtacej hlavy v otvorenom stave	91 mm

Vonkajší Ø	50 mm
Druh produktu	Vírtacie skľučovadlo bez použitia kľúča