

SWISS TOOLS

**Držiak na vyvrtávacie tyče ľavé, PSC, Ø stopky / veľkosť doštičky - rozmer A: 63/15-180mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320406 63/15-180
GTIN	2050001715180
Trieda položky	36D

**Popis****Upozornenie:**

Vhodnú **dýzu HP** č. 320001 si objednajete samostatne! Náhradné diely č.320610–320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.  
PSC upínacie skrutky na požiadanie.

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Osi-Vzdialenosť vrcholov f	27 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	180 mm
Náhradný diel	P05
Minimálny priemer predvrtania D <sub>1</sub> min	50 mm
Veľkosť doštičiek	15
Ø stopky	63 mm
Úžitková dĺžka L <sub>N</sub>	158 mm
Upínač	PSC
Druh použitia	ľavé
Norma upínača	ISO 26623-1
Vnútorne chladenie	áno

Uhol nastavenia k

107,5 Stupeň

Druh produktu

Držiak na vyvrtávacie tyče