

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Samosvorné vysoko výkonné vrtacie skľučovadlo, Typ: 160/18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	341000 160/18
GTIN	4045197308368
Trieda položky	33A

**Popis****Prevedenie:**

**Vysoko výkonné** trojčelustové vrtacie skľučovadlo v precíznom vyhotovení. Presnosť obvodovej hádzavosti, bez kľúča, samoupínacie, vysoká upínacia sila. Ľahko sa uvoľňuje rukou. Opotrebované diely sú tvrdené a vymeniteľné.

**Použitie:**

Pre ručné a stojanové vrtačky, frézy, sústruhy na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 alebo priamo na vreteno stroja.

**Norma:****DIN 238****Technický opis**

Dĺžka vrtacej hlavy v otvorenom stave	95,5 mm
Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	109 mm
Typ	160/18
najväčší Ø kužela vrtacieho skľučovadla	17,431 mm
Rozsah upínania	3 - 16 mm
Kužel vrtacieho skľučovadla	B 18 skrátene
Vonkajší Ø	56 mm
Druh produktu	Vrtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

