



Predĺženie pre závitník, Typ: 6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	338400 6
GTIN	4045197336699
Trieda položky	32H

Popis

Prevedenie:

- **Dlhé, resp. predĺžené vyhotovenie.**
- **Predný koniec predĺženia je vyhotovený ako upínacia klieština. Pevným dotiahnutím ryhovanej upínacej matice sa zovrie upínacia klieština so závitníkom.**
- **Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.**
- **Zadný koniec predĺženia zodpovedá norme DIN, takže predĺženie je možné upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.**

Použitie:

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

Upozornenie:

Alternatívne upínacie klieštiny so šesťhranom na upevnenie závitníka sú k dispozícii na požiadanie.

Technický opis

Predĺženie L ₂	60 mm
pre menovitý Ø závit d ₁ DIN 374/376	M11
pre štvorhran K ₁	6,2 mm
Predĺženie L ₃	130 mm
pre menovitý Ø závit d ₁ DIN 371	M8
Predĺženie Ø D ₄	13 mm
pre upínaciu dĺžku l ₁	30 mm

pre Ø stopky závitu d_2	8 mm
Predĺženie K_2	6,2 mm
Predĺženie Ø D_3	8 mm
Druh produktu	Predĺženie