



Samosvorné vysoko výkonné vrtacie skľučovadlo Spiro, Typ: 65/12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	341010 65/12
GTIN	4019208195124
Trieda položky	39R

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonné trojčelustvé vrtacie skľučovadlo v precíznom vyhotovení. Presnosť obvodovej hádzavosti, bez kľúča, samoupínacie, vysoká upínacia sila. Ľahko sa uvoľňuje rukou. Opotrebované diely sú tvrdené a vymeniteľné.

Použitie:

Pre ručné a stojanové vŕtačky, frézy, sústruhy na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 alebo priamo na vreteno stroja.

Norma:

DIN 238

Technický opis

Typ	65/12
Kužel vrtacieho skľučovadla	B 12
najväčší Ø kužela vrtacieho skľučovadla	12,056 mm
Rozsah upínania	0,5 - 6,5 mm
Dĺžka vrtacej hlavy v otvorenom stave	61,5 mm
Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	68 mm
Vonkajší Ø	34 mm
Druh produktu	Vrtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

