

HOLEX**Predĺženie pre závitník s vnútorným chladením, Typ: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338450 5
GTIN	4045197603524
Trieda položky	32H

Popis**Prevedenie:**

- **Dlhé, resp. predĺžené vyhotovenie.**
- **Predný koniec predĺženia je vyhotovený ako upínacia klieština. Pevným dotiahnutím ryhovanej upínacej matice sa zovrie upínacia klieština so závitníkom.**
- **Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.**
- **Zadný koniec predĺženia zodpovedá norme DIN, takže predĺženie je možné upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.**

S vnútorným privodom chladiva.

Použitie:

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

Upozornenie:

Alternatívne upínacie klieštiny so šesťhranom na upevnenie závitníka sú k dispozícii na požiadanie.

Technický opis

Predĺženie L ₂	60 mm
Predĺženie Ø D ₄	12,1 mm
Predĺženie Ø D ₃	7 mm
pre Ø stopky závitú d ₂	7 mm
pre štvorhran K ₁	5,5 mm
pre upínaciu dĺžku l ₁	26 mm

Predĺženie K ₂	5,5 mm
pre menovitý Ø závit d ₁ DIN 371	M7
pre menovitý Ø závit d ₁ DIN 374/376	M9 – M10
Predĺženie L ₃	130 mm
Druh produktu	Predĺženie