

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Samosvorné vysoko výkonné vrtacie skľučovadlo, Typ: 15****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	341000 15
GTIN	4045197308252
Trieda položky	33A

Popis**Prevedenie:**

Vysoko výkonné trojčelustové vrtacie skľučovadlo v precíznom vyhotovení. Presnosť obvodovej hádzavosti, bez kľúča, samoupínacie, vysoká upínacia sila. Lahko sa uvoľňuje rukou. Opotrebované diely sú tvrdené a vymeniteľné. S nóniom a prednastavenie najmenších vrtákov a na jemnú vrtáciu pomôcku c. 341200.

Použitie:

Pre ručné a stojanové vrtáčky, frézy, sústruhy na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 alebo priamo na vreteno stroja.

Norma:**DIN 238****Technický opis**

Rozsah upínania	0,2 - 1,5 mm
Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	37 mm
Typ	15
Dĺžka vrtacej hlavy v otvorenom stave	35 mm
Kužel vrtacieho skľučovadla	B 6
najväčší Ø kužela vrtacieho skľučovadla	6,35 mm
Vonkajší Ø	19 mm

Druh produktu

Výtacie skľučovadlo bez použitia kľúča