

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Samosvorné vysoko výkonné vrtacie skľučovadlo, Typ: 30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	341000 30
GTIN	4045197308269
Trieda položky	33A

Popis**Prevedenie:**

Vysoko výkonné trojčelustové vrtacie skľučovadlo v precíznom vyhotovení. Presnosť obvodovej hádzavosti, bez kľúča, samoupínacie, vysoká upínacia sila. Ľahko sa uvoľňuje rukou. Opotrebované diely sú tvrdené a vymeniteľné.

Použitie:

Pre ručné a stojanové vrtáčky, frézy, sústruhy na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 alebo priamo na vreteno stroja.

Norma:**DIN 238****Technický opis**

Typ	30
Dĺžka vrtacej hlavy v otvorenom stave	44 mm
Kužel vrtacieho skľučovadla	B 10
najväčší Ø kužela vrtacieho skľučovadla	10,094 mm
Rozsah upínania	0,2 - 3 mm
Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	47,5 mm
Vonkajší Ø	24 mm
Druh produktu	Vrtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

