

HOLEX**Predĺženie pre závitník, Typ: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338400 12
GTIN	4045197422989
Trieda položky	32H

Popis**Prevedenie:**

- **Dlhé, resp. predĺžené vyhotovenie.**
- **Predný koniec predĺženia je vyhotovený ako upínacia klieština. Pevným dotiahnutím ryhovanej upínacej matice sa zovrie upínacia klieština so závitníkom.**
- **Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.**
- **Zadný koniec predĺženia zodpovedá norme DIN, takže predĺženie je možné upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.**

Použitie:

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

Upozornenie:

Alternatívne upínacie klieštiny so šesťhranom na upevnenie závitníka sú k dispozícii na požiadanie.

Technický opis

Predĺženie $\varnothing D_4$	22 mm
Predĺženie L_2	90 mm
Predĺženie K_2	12 mm
pre štvorhran K_1	12 mm
pre \varnothing stopky závitú d_2	16 mm
pre upínaciu dĺžku l_1	41 mm
Predĺženie $\varnothing D_3$	16 mm

pre menovitý Ø závitu d ₁ DIN 374/376	M20
Predĺženie L ₃	200 mm
Druh produktu	Predĺženie