

**Samosvorné vysoko výkonné vrtacie skľučovadlo Spiro, Typ: 100/12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	341010 100/12
GTIN	4019208009407
Trieda položky	39R

Popis**Prevedenie:**

Vysoko výkonné trojčelustvé vrtacie skľučovadlo v precíznom vyhotovení. Presnosť obvodovej hádzavosti, bez kľúča, samoupínacie, vysoká upínacia sila. Ľahko sa uvoľňuje rukou. Opotrebované diely sú tvrdené a vymeniteľné.

Použitie:

Pre ručné a stojanové vrtáčky, frézy, sústruhy na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 alebo priamo na vreteno stroja.

Norma:

DIN 238

Technický opis

Dĺžka vrtacej hlavy v otvorenom stave	80 mm
Rozsah upínania	0,5 - 10 mm
Kužel vrtacieho skľučovadla	B 12
Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	91,5 mm
najväčší Ø kužela vrtacieho skľučovadla	12,056 mm
Typ	100/12
Vonkajší Ø	43 mm
Druh produktu	Vrtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

