

**HOLEX****Silové upínacie púzdro, BT 40, Ø D1: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302865 32
GTIN	4045197549082
Trieda položky	32A

**Popis****Prevedenie:**

- **Nízke trenie vďaka ihlovému ložisku.**
- **Chránené antikoróznym náterom.**
- **Prachotesné a vodotesné.**
- **Veľmi veľká upínacia sila zvyšuje životnosť nástroja a zlepšuje kvalitu povrchu.**
- **Flexibilný rozsah upínania pomocou upínacích klieštín.**
- **Upínacia sila do 1 000 Nm.**

**Popis:**

Vnútorne axiálne vyhlbenia účinne zabraňujú sklúznutiu nástroja.

Vysoká radiálna tuhosť vďaka opakovateľnému upnutiu proti čelnému kontaktu zabraňuje vychýleniu a zabezpečuje vysokú presnosť obrábania a dlhú trvanlivosť náradia.

T-drážky absorbujú olej a mazivo, čím zabezpečujú spoľahlivý prenos krútiaceho momentu. Absolútne jemný chod upínacej matice.

**Použitie:**

Na upnutie náradia s valcovou stopkou.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacej matice.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Hákový kľúč č. 628400.

Ťažný čap č. 308760 - 308795.

Upínacie klieštiny č. 309566 – 309570.

**Technický opis**

vhodný hákový kľúč č. 628400

68 / 75

Ø upnutia D <sub>1</sub>	32 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	105 mm
Vonkajší Ø klieštín D	66 mm
Upínač	BT 40
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Silové upínacie púzdro

## Príslušenstvo

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 14	309576 14
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 6	309576 6
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Hákový kľúč nosom pre matice s vonkajším Ø 68/75	628400 68/75
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 20	309576 20
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 25	309576 25
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 16	309576 16
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 8	309576 8
	309576 10

Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý  
upínací Ø d 10

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308765 40

Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý  
upínací Ø d 12

309576 12

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40

308760 40