



Samosvorné vysoko výkonné vrtacie skľučovadlo Spiro, Typ: 130



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	341010 130
GTIN	4019208009421
Trieda položky	39R

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonné trojčelustové vrtacie skľučovadlo v precíznom vyhotovení. Presnosť obvodovej hádzavosti, bez kľúča, samoupínacie, vysoká upínacia sila. Ľahko sa uvoľňuje rukou. Opotrebované diely sú tvrdené a vymeniteľné.

Použitie:

Pre ručné a stojanové vrtáčky, frézy, sústruhy na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 alebo priamo na vreteno stroja.

Norma:

DIN 238

Technický opis

Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	103 mm
Dĺžka vrtacej hlavy v otvorenom stave	90,5 mm
Typ	130
Rozsah upínania	1 - 13 mm
Kužel vrtacieho skľučovadla	B 16
najväčší Ø kužela vrtacieho skľučovadla	15,733 mm
Vonkajší Ø	50 mm
Druh produktu	Vrtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

