

HOLEX**Silové upínacie púzdro, BT 50, Ø D1: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302870 20
GTIN	4045197554611
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

- **Nízke trenie vďaka ihlovému ložisku.**
- **Chránené antikoróznym náterom.**
- **Prachotesné a vodotesné.**
- **Veľmi veľká upínacia sila zvyšuje životnosť nástroja a zlepšuje kvalitu povrchu.**
- **Flexibilný rozsah upínania pomocou upínacích klieštín.**
- **Upínacia sila do 1 000 Nm.**

Popis:

Vnútorne axiálne vyhlbenia účinne zabraňujú sklúznutiu nástroja.

Vysoká radiálna tuhosť vďaka opakovateľnému upnutiu proti čelnému kontaktu zabraňuje vychýleniu a zabezpečuje vysokú presnosť obrábania a dlhú trvanlivosť náradia.

T-drážky absorbujú olej a mazivo, čím zabezpečujú spoľahlivý prenos krútiaceho momentu. Absolútne jemný chod upínacej matice.

Použitie:

Na upnutie náradia s valcovou stopkou.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej matice.

Zvláštne príslušenstvo:

Hákový kľúč č. 628400.

Ťažný čap č. 308760 - 308795.

Upínacie klieštiny č. 309566 – 309570.

Technický opis

vhodný hákový kľúč č. 628400

52 / 55

Ø upnutia D ₁	20 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	90 mm
Vonkajší Ø klieštín D	52 mm
Upínač	BT 50
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Silové upínacie púzdro

Príslušenstvo

Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 12	309566 12
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 16	309566 16
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 10	309566 10
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Hákový kľúčs nosom pre matice s vonkajším Ø 52/55	628400 52/55
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 6	309566 6
Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo Menovitý upínací Ø d 8	309566 8
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50