

**HOLEX****Ťažný čap 90° utesnený, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308795 50
GTIN	4045197532794
Trieda položky	32Z

**Popis****Popis:**

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

**Použitie:**

Pre nástroje so strmým kužeľom **JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2**.

**Upozornenie:**

**Utesnené** – O-krúžkom.

Príslušné veľkosti upínacích kľúčov a rozmerov kľúčov nájdete v eshope.

Pri montáži AB dbajte na správny ťahovací moment.

**Technický opis**

L <sub>1</sub>	45 mm
Závit M	M24
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje	150 Nm
Vhodné pre strmé kužele	50
Celková dĺžka L	85 mm
Ø hlavy D <sub>1</sub>	23 mm
Ø zväzku D	38 mm
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom	SK 50

Rozmer cez steny	30 mm
Vlastnosť otvoru	s otvorom
Ťažný čap - norma	MAS 403
Druh produktu	Ťažný čap

## Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308825 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50